

Conector MSSD-E

Cód. do item: 14098

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	8 g
Conexão elétrica 1	Soquete angular, formato quadrado, 3 pinos, formato C
Conexão elétrica 2	Terminal aparafusado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...300 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...250 V
Intensidade de corrente a 40 °C	6 A
Cabo de conexão	Pg7
Diâmetro do cabo	6 mm...8 mm
Seção transversal	0.75 mm ²
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 °C...90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de poluição	3
Material corpo	Reforçado com PA
Cor corpo	preto
Material vedações	NBR