

# Acoplamento EAMC-67-62-24-24

Cód. do item: 1451407

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	24 mm
Diâmetro de montagem 2	24 mm
Tamanho	67
Comprimento nominal	62 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	4500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	280 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	143 Nm
Peso do produto	436 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS