

# Acoplamento EAMC-20-30-6-10

Cód. do item: 1451964

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	6 mm
Diâmetro de montagem 2	10 mm
Tamanho	20
Comprimento nominal	30 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	9000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	1.06 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	2.3 Nm
Peso do produto	20 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS