

Acoplamento EAMC-30-35-6-10

Cód. do item: 1453062

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|-----------------------|
| Diâmetro de montagem 1 | 6 mm |
| Diâmetro de montagem 2 | 10 mm |
| Tamanho | 30 |
| Comprimento nominal | 35 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Máx. rotação | 8000 1/min |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 °C...60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95% |
| Temperatura ambiente | -25 °C...60 °C |
| Momento de inércia | 6.1 kgmm ² |
| Torque transmissível | 7.5 Nm |
| Peso do produto | 45 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |