


Acoplamento EAMD-25-22-10-10X12

Cód. do item: 1453860

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de montagem 1	10 mm
Diâmetro de montagem 2	10 mm
Tamanho	25
Comprimento nominal	22 mm
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	8000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inércia	3.2 kgmm ²
Torque transmissível	9 Nm
Peso do produto	43.7 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS