

Pino trava EAMH-86-14-C27.3-P

Cód. do item: 1459337

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	86
Posição de instalação	Indiferente
Máx. rotação	5000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inércia	8.74 kgmm ²
Peso do produto	103 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS