


Flange do motor EAMF-A-44A/B/C-67A-S1

Cód. do item: 1476305

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 °C...60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95%
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	180 g
Código da interface motor In	67A
Código de interface da caixa de acoplamento	44A 44B 44C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS