

Contador de pulso PZA-A-B

Cód. do item: 14992

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	contador de sequências mecânico com atuador pneumático
Tipo de retorno	Botão manual ou sinal pneumático
Indicação	6 caracteres
Pressão residual do atuador	0,2 ± 0,1 bar
Pressão residual de retorno	0,15 ± 0,1 bar
Pressão de resposta do atuador	0,6 ± 0,2 bar
Pressão de resposta de retorno	0,6 ± 0,2 bar
Pressão operacional	2 bar...8 bar
Pressão de retrocesso mínima	2 bar
Duração mínima do impulso do atuador	10 ms
Duração mínima do impulso de retorno	180 ms
Duração mínima do pulso do atuador	15 ms
Duração de pausa mínima retorno	50 ms
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	155 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática	M5
Material corpo	ABS