

Temporizador PZVT-30-SEC

Cód. do item: 150238

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	contador de sequências mecânico com atuador pneumático
Pressão de desligamento	0.1 bar
Pressão operacional	2 bar...6 bar
Pressão de inicialização	1.6 bar
Vazão nominal padrão	50 l/min
Temporização ajustável	2 s...30 s
Precisão de ajuste	±0,6 s
Duração da pausa para retorno	200 ms
Repetibilidade do ajuste de tempo	±0,3 s
Proteção contra explosão	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP54 com capa protetora e moldura para painel conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	45 g
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Conexão pneumática	Rosca fêmea M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	ABS