


Cilindro roscado EGZ-6-10

Cód. do item: 15034

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	10 mm
Diâmetro do êmbolo	6 mm
Amortecimento	sem amortecimento
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	simples ação avanço por mola
Estrutura	Êmbolo Haste Camisa do atuador
Detecção de posição	sem
Variante	haste simples
Pressão operacional	2 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força teórica a 6 bar	14 N
Força teórica a 6 bar, avanço	13.9 N
Tipo de fixação	alternativo: com rosca macho com contraporca
Conexão pneumática	M3
Material da tampa	POM
Material vedações	TPE-U(PU)
Material corpo	Latão níquelado
Material da haste	aço de alta liga