

Cilindro roscado EGZ-10-5

Cód. do item: 15036

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	5 mm
Diâmetro do êmbolo	10 mm
Amortecimento	sem amortecimento
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	simples ação avanço por mola
Estrutura	Êmbolo Haste Camisa do atuador
Detecção de posição	sem
Variante	haste simples
Pressão operacional	1.5 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Força teórica a 6 bar	42 N
Força teórica a 6 bar, avanço	42 N
Tipo de fixação	alternativo: com rosca macho com contraporca
Conexão pneumática	M5
Material da tampa	POM
Material vedações	TPE-U(PU)
Material corpo	Latão níquelado
Material da haste	aço de alta liga