


Módulo de fixação EV-12-3

Cód. do item: 150681

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	3 mm
Superfície de fixação	Ø 12
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	simples ação
Pressão operacional	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...40 °C
Peso do produto	11 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática	M3
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material da membrana	TPE-U(PU)