

Trilho para montagem SLZS-25- -

Cód. do item: 150917

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Formato | Ranhura em T para sensor magnético de proximidade |
| Comprimento máx. do perfil | 2800 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| para diâmetro do êmbolo | Ø20 |
| Estrutura | Trilho para sensor |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Tipo de fixação | Com orifício de passagem e parafuso |
| Material do perfil | Liga de alumínio Anodizado |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material dos parafusos | Aço de alta liga |