


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-M5-PK-3-B

FESTO

Cód. do item: 151161



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Regulador de fluxo unidirecional de escape
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	M5
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo nominal normal na direção da regulagem	83 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno	72 l/min...83 l/min
Pressão operacional	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Classificação marítima	ver certificado
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posição de instalação	Indiferente
Fluxo normal na direção da regulagem 6 -> 0 bar	140 l/min
Fluxo normal na direção de retorno 6 -> 0 bar	120 l/min...140 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Diâmetro nominal	2 mm
Torque de aperto máx.	1,5 Nm

Característica	Valor
Peso do produto	10 g
Material do munhão aparafusado	niquelado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do parafuso de ajuste	Latão
Material de conexão orientável	Zinco fundido