


Válvula reguladora de fluxo GRLO-M5-B

Cód. do item: 151181

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função do regulador de pressão
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 2	M5
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo nominal normal na direção da regulação	95 l/min
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Diâmetro nominal	2 mm
Posição de instalação	Indiferente
Fluxo normal na direção da regulação 6 -> 0 bar	169 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	1.5 Nm
Peso do produto	11 g

Característica	Valor
Material do munhão aparafusado	Latão níquelado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do parafuso de ajuste	Latão
Material de conexão orientável	Zinco fundido