

Compensador de altura VAL-M5-5

Cód. do item: 151209

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Conexão do vácuo em cima
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	25 g
Tipo de fixação	com rosca macho M16x1
Fixação por ventosa	M5
Conexão do vácuo	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio
Material suporte	Alumínio POM aço inoxidável de alta liga