

Compensador de altura VAL-1/4-20

Cód. do item: 151211

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura do suporte de ventosa	20 mm
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Conexão do vácuo em cima
Pressão operacional	-0.95 bar...8 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente niqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	118 g
Tipo de fixação	com rosca macho M26x1,5
Fixação por ventosa	G 1/4
Conexão do vácuo	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio
Material suporte	Alumínio POM aço inoxidável de alta liga