


Válvula reguladora de fluxo GRO-1/8-B

Cód. do item: 151216

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função do regulador de pressão
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	alternativo: Montagem em painel frontal com orifício de passagem
Fluxo nominal normal na direção da regulagem	210 l/min
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Material corpo	Liga de alumínio
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Diâmetro nominal	3 mm
Posição de instalação	Indiferente
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Característica	Valor
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 °C...60 °C
Peso do produto	31 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do parafuso de ajuste	aço de alta liga
Material da porca	Liga de alumínio
Material casquilho	POM