


Flange oscilante SNGL-160

Cód. do item: 151534

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	160
Norma correspondente	ISO 15552 (até agora também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	2358 g
Material de fixação	Alumínio em fundição injetada
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço Galvanizado