


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-3/8-NPT-B

Cód. do item: 151555

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Regulador de fluxo unidirecional de escape
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 2	3/8 NPT
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.3 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do parafuso vazado	Liga de alumínio
Material do parafuso de ajuste	Latão
Material da porca	Liga de alumínio
Material de conexão orientável	Zinco fundido