


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-1/2-NPT-B

Cód. do item: 151559

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Regulador de fluxo unidirecional de escape
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Conexão pneumática 2	1/2 NPT
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Pressão operacional	0.3 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do parafuso vazado	Liga de alumínio
Material da porca	Liga de alumínio