


# Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-10-UNF-B

Cód. do item: 151572

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Regulador de fluxo unidirecional de escape
Conexão pneumática 1	10-32 UNF-2B
Conexão pneumática 2	10-32 UNF-2A
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Parafusável
Pressão operacional	0.2 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Diâmetro nominal	2 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS