


Cabo com conector KMEB-1-24-5-LED

Cód. do item: 151689

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação de estado do sinal	LED amarelo
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	230 g
Conexão elétrica 1	Soquete, conforme EN 175301-803, forma C
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, saída do cabo	angular
Conexão elétrica 1, observação sobre saída do cabo	90°
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	na válvula solenoide com parafuso central M2,5
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	3
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Conexão do cabo de terra	disponível
Comprimento do cabo	5 m
Propriedade de cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	5.2 mm
Estrutura do cabo	3 x 0,5 mm ²
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material da capa do cabo	PVC
Material corpo	PA66-GF30
Material vedações	NBR
Material dos pinos de contato	Liga de cobre dourado e prateado

