

# Módulo de fixação EV-10/30-3

Cód. do item: 151993

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	3 mm
Superfície de fixação	10x30
Posição de instalação	Indiferente
Funcionamento	simplex ação
Pressão operacional	6 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre não são utilizados. As exceções são placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-20 °C...40 °C
Peso do produto	20 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática	M3
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material da membrana	TPE-U(PU)