



Atuador linear DGO-12- -P-A-B

Cód. do item: 15221

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	10 mm...1200 mm
Diâmetro do êmbolo	12 mm
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Princípio de arrastamento	Com união magnética (bobina magnética)
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	2 bar...7 bar
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	68 N
Força teórica a 6 bar, avanço	68 N
Suplemento de massa movida por curso de 10 mm	2 g
Peso básico com curso de 0 mm	320 g
Conexão pneumática	M5
Material da tampa	Alumínio
Material vedações	NBR TPE-U(PU)
Material corpo	Aço de alta liga