


Atuador linear DGO-40- -PPV-A-B

Cód. do item: 15226

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	10 mm...4000 mm
Diâmetro do êmbolo	40 mm
Amortecimento	amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Princípio de arrastamento	Com união magnética (bobina magnética)
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	1.3 bar...7 bar
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Curso de amortecimento	23 mm
Força teórica a 6 bar, retorno	754 N
Força teórica a 6 bar, avanço	754 N
Suplemento de massa movida por curso de 10 mm	8 g
Peso básico com curso de 0 mm	3920 g
Conexão pneumática	G1/4
Material da tampa	Alumínio
Material vedações	NBR TPE-U(PU)
Material corpo	Aço de alta liga