

Atuador linear DGO-1/2"" - -P-A-B

Cód. do item: 15227

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0,04 in...157 in
Diâmetro do êmbolo	1/2 " "
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Guia	Guia deslizante
Pressão operacional	2 bar...7 bar
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	68 N
Força teórica a 6 bar, avanço	68 N
Conexão pneumática	10-32 UNF-2B