


# Atuador linear DGO-3/4"" - -PPV-A-B

Cód. do item: 15229

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0,04 in...157 in
Diâmetro do êmbolo	3/4 ""
Amortecimento	amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados
Guia	Guia deslizante
Princípio de arrastamento	Com união magnética (bobina magnética)
Pressão operacional	1.6 bar...7 bar
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Curso de amortecimento	17 mm
Conexão pneumática	1/8 NPT