


# Compensador de momento FKG-25-B

Cód. do item: 15234

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Desvio +/-	1 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Carga máxima admissível em longo prazo na direção de força +/-	600 N
Peso do produto	511 g
Material do compensador de momento	Liga de alumínio forjado anodizado Aço galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da peça de deslizamento	Latão