


Compensador de momento FKG-40-B

Cód. do item: 15235

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tamanho | 40 |
| Desvio +/- | 1 mm |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...120 °C |
| Carga máxima admissível em longo prazo na direção de força +/- | 1600 N |
| Peso do produto | 1227 g |
| Material do compensador de momento | Liga de alumínio forjado anodizado Aço galvanizado |
| Material do garfo | Aço galvanizado |
| Material da peça de deslizamento | Latão |