

Conector fêmea múltiplo KDVF6-22

Cód. do item: 152511

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	6 mm
Pressão operacional	-0.95 bar...10 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Máx. conexões	22
Conexão pneumática	PK-6
Cor	Cinza
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS