


Flange oscilante SNG-160

Cód. do item: 152597

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	160
Conforme a norma	ISO 15552 (até o momento também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	3577 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Alumínio em fundição injetada
Material do pino	Aço Galvanizado
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material do fusível	Aço para molas, galvanizado