


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-M5X2-B

Cód. do item: 152611

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Função de válvula | Regulador de fluxo unidirecional |
| Conexão pneumática 1 | M5 |
| Conexão pneumática 2 | M5 |
| Elemento de ajuste | Parafuso recartilhado |
| Tipo de fixação | alternativo: Montagem em painel frontal com orifício de passagem |
| Fluxo nominal normal na direção da regulação | 95 l/min |
| Fluxo nominal padrão na direção de retorno | 75 l/min |
| Pressão operacional | 0,5 bar...10 bar |
| Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Material corpo | Liga de alumínio |
| Proteção contra explosão | Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -20 °C...60 °C |
| Diâmetro nominal | 2 mm |
| Peso do produto | 37 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material vedações | NBR |
| Material casquilho | POM |
| Material do parafuso de ajuste | aço de alta liga |
| Material da porca | Liga de alumínio |