

Trilho para montagem SLMS-25- -

Cód. do item: 152745

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Formato	Ranhura em T para sensor magnético de proximidade
Comprimento máx. do perfil	2800 mm
Posição de instalação	Indiferente
para diâmetro do êmbolo	Ø25
Estrutura	Trilho para sensor
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Tipo de fixação	Com orifício de passagem e parafuso
Material do perfil	Liga de alumínio Anodizado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material dos parafusos	Aço de alta liga