

## Dreno WA-2

Cód. do item: 152810

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	Mecânico
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Acionamento manual auxiliar	sem trava
Dreno	totalmente automático
Estrutura	externo mecânico totalmente automático
Variável de medição	Nível
Função de válvula	2/2 aberta monoestável
Pressão operacional	1.5 bar...14 bar
Meio de operação	Água
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Temperatura do meio	0 °C...50 °C
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso do produto	92 g
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Conexão de separação de condensado	PK-4
Conexão pneumática	M9
Material corpo	Liga de alumínio