


Válvula de fechamento HE-3-1/4-1/4

Cód. do item: 153297

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 biestável
Seleção de função adicional	com função do escape
Conexão pneumática 1	R1/4
Conexão pneumática 2	R1/4
Tipo de acionamento	Manual
Tipo de fixação	alternativo: Fixação direta por orifício de passagem Montagem direta por rosca
Vazão nominal padrão	625.5 l/min
Diâmetro nominal	4.1 mm
Pressão operacional	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material corpo	Reforçado com PBT
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Função do escape	Não estrangulável
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Válvula de comporta de êmbolo
Tipo de comando	Direto
Sentido da vazão	Não reversível
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Categoria para sala limpa	Classe 4, conforme ISO 14644-1
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Peso do produto	58 g
Conexão pneumática 3	Medição de frequência
Material do munhão aparafusado	Latão niquelado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR