

# Conexão rápida em L orientável QSRL-3/8-12

Cód. do item: 153417

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	7.4 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato em L
Tamanho do recipiente	1
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Máx. rotação	250 1/min
Classificação marítima	ver certificado
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque radial máx.	0.025 Nm
Torque de aperto nominal	15.5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	84 g
Tipo de fixação	Sextavado externo SW24
Conexão pneumática 1	Rosca macho R3/8
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Cor anel de desengate	azul
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material de vedação do tubo flexível	NBR

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga