

Válvula de retenção HB-1/8-QS-4

Cód. do item: 153447

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Função de válvula | Função de retenção |
| Conexão pneumática 1 | QS-4 |
| Conexão pneumática 2 | R1/8 |
| Tipo de fixação | Parafusável |
| Vazão nominal padrão | 142 l/min |
| Pressão operacional | -1 bar...10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Material corpo | Latão, niquelado |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Abrir a pressão diferencial mínima | 0.1 bar |
| Fechar a pressão diferencial mínima | 0.2 bar |
| Observação sobre o meio de operação/controlado | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 11 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |