

Válvula de retenção HA-1/2-QS-12

Cód. do item: 153460

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	R1/2
Conexão pneumática 2	QS-12
Tipo de fixação	Parafusável
Vazão nominal padrão	2230 l/min
Pressão operacional	-1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material corpo	Alumínio anodizado
Cor corpo	prata
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Abrir a pressão diferencial mínima	0.1 bar
Fechar a pressão diferencial mínima	0.2 bar
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	69 g

Característica	Valor
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS