

Válvula de fechamento HE-2-QS-12

Cód. do item: 153470

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	2/2 vias biestável
Conexão pneumática 1	QS-12
Conexão pneumática 2	QS-12
Tipo de acionamento	Manual
Tipo de fixação	alternativo: Fixação direta por orifício de passagem Válvulas reguladoras de fluxo inline
Vazão nominal padrão	788.4 l/min
Diâmetro nominal	4.7 mm
Pressão operacional	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material corpo	Reforçado com PBT
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Válvula de comporta de êmbolo
Tipo de comando	Direto
Sentido da vazão	Reversível
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Categoria para sala limpa	Classe 4, conforme ISO 14644-1
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Peso do produto	47 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR