

Válvula de esfera QHS-QS-6

Cód. do item: 153485

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	2/2 vias biestável
Conexão pneumática 1	QS-6
Conexão pneumática 2	QS-6
Tipo de acionamento	Manual
Tipo de fixação	com contraporca
Vazão nominal padrão	528 l/min

Característica	Valor
Diâmetro nominal	4 mm
Pressão operacional	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Tipo de vedação	mole
Estrutura	Válvula de esfera
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	16.5 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS