

Válvula de esfera QH-QS-4-1/8

Cód. do item: 153486

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|----------------------|--------------------|
| Função de válvula | 2/2 vias biestável |
| Conexão pneumática 1 | R1/8 |
| Conexão pneumática 2 | QS-4 |
| Tipo de acionamento | Manual |
| Tipo de fixação | Parafusável |
| Vazão nominal padrão | 235 l/min |

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diâmetro nominal | 2.5 mm |
| Pressão operacional | -0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar |
| Temperatura ambiente | 0 °C...60 °C |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Tipo de vedação | mole |
| Estrutura | Válvula de esfera |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 14 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |