

Válvula de esfera QH-QS-6-1/8

Cód. do item: 153487

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	2/2 vias biestável
Conexão pneumática 1	R1/8
Conexão pneumática 2	QS-6
Tipo de acionamento	Manual
Tipo de fixação	Parafusável
Vazão nominal padrão	560 l/min

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2.5 mm
Pressão operacional	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Tipo de vedação	mole
Estrutura	Válvula de esfera
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	15 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS