

# Tampão QSC-5/32-U

Cód. do item: 153828

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                      | Valor   |
|---|---|
| Tamanho   | Padrão  |
| Diâmetro nominal                                    | 2.3 mm  |
| Posição de instalação                               | Indiferente   |
| Formato   | Bujão   |
| Tamanho do recipiente                               | 1   |
| Estrutura   | Princípio Push-Pull   |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Classificação marítima                              | ver certificado   |
| Meio de operação                                    | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]                     |
| Observação sobre o meio de operação/controlado      | Funcionamento com lubrificação possível                           |
| Classe de resistência à corrosão KBK                | 1 - baixa resistência à corrosão                                  |
| Conformidade LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                                | -10 °C...60 °C  |
| Peso do produto                                     | 2.5 g   |
| Conexão pneumática 1                                | para Ø externo do tubo flexível de 5/32" "                        |
| Temperatura ambiente Fahrenheit                     | 14 °F...140 °F  |
| Cor anel de desengate                               | cinza   |
| Indicação sobre os materiais                        | Conformidade RoHS   |
| Material corpo                                      | PBT   |
| Material do anel de desengate                       | POM   |
| Material de vedação do tubo flexível                | NBR   |
| Material braçadeira                                 | Aço inoxidável de alta liga                                       |