

Conjunto de detecção DASI-Q11-40-A-KT

Cód. do item: 1550027

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
para diâmetro do êmbolo	Ø40
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	485 g
Tipo de fixação	Aparafusado
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material dos parafusos	Aço Galvanizado