

Espigão N-3/4-P-13-MS

Cód. do item: 15637

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	11 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	1
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	40 Nm
Peso do produto	94 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/4
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø interno de 13 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Latão