

Suporte para sensor DASI-Q11-25-A-SR

Cód. do item: 1568451

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Formato	Para ranhura em T
para diâmetro do êmbolo	Ø25
Estrutura	Trilho para sensor
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	32 g
Tipo de fixação	Fixado em ranhura T Com orifício de passagem e parafuso com elemento de fixação auxiliar
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material dos parafusos	Aço Galvanizado