

Atuador linear DDLI-63- -

Cód. do item: 1572299

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	100 mm...2000 mm
Diâmetro do êmbolo	63 mm
Amortecimento	anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Posição de instalação	Indiferente
Detecção de posição	Com sistema de medição de curso integrado
Pressão operacional	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Funcionamento	de dupla ação
Certificação	Marca RCM
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento lubrificado não admissível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	1870 N
Força teórica a 6 bar, avanço	1870 N
Tipo de fixação	Com acessórios
Conexão pneumática	G3/8
Material da tampa	Liga de alumínio
Material vedações	NBR TPE-U(PU)