

Fixação por flange FUA-12/16

Cód. do item: 157299

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12/16
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	48 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Liga de alumínio
Material dos parafusos	Aço Galvanizado