

Fixação por flange FUA-40

Cód. do item: 157303

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	449 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Liga de alumínio
Material dos parafusos	Aço Galvanizado